

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261309 25/11
GTIN	4062406396848
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	SVHCR/L 2525M11
Pään pituus L ₁	22,9 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Varren koko	25 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Toimintaleveys L ₄	32 mm
Terän koko	11 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppe 22

269028 22