

Garant
TKM-urajyrsin, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 16,5X4mm


Tilaustiedot

Tilausnumero	208024 16,5X4
GTIN	4062406397074
Tuoteluokka	11X

Kuvaus

Malli:

Uusi suurtehopinnoite mahdollistaa suurimman mahdollisen käyttöiän. Kehällä lastuava, ristihammastus. Sivupinnoissa on päästö

Huomautus:

Soveltuu puolikuukiilaurien jyrsintään DIN 6888 -standardin mukaisesti.

f_z arvolle $a_p = 0,1 \times D$.

Seuraajatuote nro 208025.

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	10
Terän Ø D _c	16,5 mm
Syöttö f_z teräksessä < 900 N/mm ²	0,03 mm
tyyppi	N
varren Ø D _s	10 mm
Jousikiiloille DIN 6888	4,0 × 6,5 mm
Kavennuksen Ø D ₁	4,6 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Terän pituus l _c	4 mm
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 850 D/F
Jyrsintäprofiili	ristihammastettu
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirenkas	vihreä
Tuotetyyppi	Urajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	67 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	65 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	63 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	M
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		