

Garant**TKM-T-ura-rouhintajyrsin, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 18X8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	208027 18X8
GTIN	4062406397258
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Uusi suurtehopinnoite mahdollistaa suurimman mahdollisen käyttöiän. Sivupinnoissa on päästö, joten ne eivät tartu työkappaleeseen. Rouhinta-viimeistelyprofiililla.

Huomautus:

DIN 650 -standardin mukaisten T-urien jyrsintään.

Aja 50 %:lla täyteen kytkentään f_z saakka.

Seuraajatuote nrolle 208034.

Tekninen kuvaus

tyyppi	NF
varren Ø D_s	12 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,2 mm
Terän Ø D_c	18 mm
HammaslukuZ	6
Syöttö f_z teräksessä < 900 N/mm ²	0,034 mm
T-urilleDIN 650	10 mm
Kavennuksen Ø D_1	8 mm
Terän pituus l_c	8 mm

Pinnoitus	TiAIN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 851
Jyrsintäprofiili	ristihammastettu
Toleranssi, nimellis-Ø	d11
Nousukulma	10 astetta
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Urajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	105 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	60 m/min	P
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		