

**Garant****T-urajyrsin, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 18X8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	208026 18X8
GTIN	4062406397180
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus****Malli:**

**Uusi suurtehopinnoite** mahdollistaa suurimman mahdollisen käyttöiän. Jyrsin lastuaa kehällä ja kummallakin puolella. Vuorotellen viistoon asetetut hampaat (ristihammastus).

**Huomautus:**

Soveltuu DIN 650 -standardin mukaisten T-urien jyrsintään.

Aja 50 %:lla täyteen kytkentään  $f_z$  saakka.

**Seuraajatuote nrolle 208032.**

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	N
Kokonaispituus L	70 mm
Kavennuksen Ø $D_1$	8 mm
Syöttö $f_z$ teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,034 mm
T-urilleDIN 650	10 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,2 mm
varren Ø $D_s$	12 mm
Terän Ø $D_c$	18 mm
HammaslukuZ	6
Terän pituus $l_c$	8 mm

Pinnoitus	TiAIN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 851
Jyrsintäprofiili	ristihammastettu
Toleranssi, nimellis-Ø	d11
Nousukulma	10 astetta
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Urajyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	105 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	60 m/min	P
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		