

Garant
TKM-T-ura-rouhintajyrsin, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 21X9mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	208027 21X9
GTIN	4062406397265
Tuoteluokka	11X

Kuvaus
Malli:

Uusi suurtehopinnoite mahdollistaa suurimman mahdollisen käyttöiän. Sivupinnoissa on päästö, joten ne eivät tartu työkappaleeseen. Rouhinta-viimeistelyprofiililla.

Huomautus:

DIN 650 -standardin mukaisten T-urien jyrsintään.

Aja 50 %:lla täyteen kytkentään f_z saakka.

Seuraajatuote nrolle 208034.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	21 mm
T-urilleDIN 650	12 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,2 mm
varren Ø D _s	12 mm
tyyppi	NF
HammaslukuZ	6
Kokonaispituus L	74 mm
Syöttö f_z teräksessä < 900 N/mm ²	0,034 mm
Kavennuksen Ø D ₁	10 mm
Terän pituus l _c	9 mm

Pinnoitus	TiAIN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 851
Jyrsintäprofiili	ristihammastettu
Toleranssi, nimellis-Ø	d11
Nousukulma	10 astetta
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Urajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	105 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	60 m/min	P
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		