

Garant**T-urajyrsin, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 16X8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	208026 16X8
GTIN	4062406397173
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Uusi suurtehopinnoite mahdollistaa suurimman mahdollisen käyttöiän. Jyrsin lastuaa kehällä ja kummallakin puolella. Vuorotellen viistoon asetetut hampaat (ristihammastus).

Huomautus:

Soveltuu DIN 650 -standardin mukaisten T-urien jyrsintään.

Aja 50 %:lla täyteen kytkentään f_z saakka.

Seuraajatuote nrolle 208032.

Tekninen kuvaus

varren Ø D_s	10 mm
Syöttö f_z teräksessä < 900 N/mm ²	0,034 mm
Terän Ø D_c	16 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,2 mm
Kavennuksen Ø D_1	7 mm
HammaslukuZ	6
tyyppi	N
Kokonaispituus L	62 mm
T-urilleDIN 650	8 mm
Terän pituus l_c	8 mm

Pinnoitus	TiAIN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 851
Jyrsintäprofiili	ristihammastettu
Toleranssi, nimellis-Ø	d11
Nousukulma	10 astetta
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Urajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	105 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	60 m/min	P
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		