

**Garant****T-urajyrsin, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 25X11mm**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	208026 25X11
GTIN	4062406397203
Tuoteluokka	11X

## Kuvaus

**Malli:**

**Uusi suurtehopinnoite** mahdollistaa suurimman mahdollisen käyttöiän. Jyrsin lastuaa kehällä ja kummallakin puolella. Vuorotellen viistoon asetetut hampaat (ristihammastus).

**Huomautus:**

Soveltuu DIN 650 -standardin mukaisten T-urien jyrsintään.

Aja 50 %:lla täyteen kytkentään  $f_z$  saakka.

**Seuraajatuote nro 208032.**

## Tekninen kuvaus

tyyppi	N
Kavennuksen Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Kokonaispituus L	82 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
HammaslukuZ	6
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,2 mm
T-urilleDIN 650	14 mm
Syöttö $f_z$ teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,034 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Terän pituus l <sub>c</sub>	11 mm

Pinnoitus	TiAIN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 851
Jyrsintäprofiili	ristihammastettu
Toleranssi, nimellis-Ø	d11
Nousukulma	10 astetta
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähditys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Urajyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	105 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	60 m/min	P
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		