

Garant
TKM-urajyrsin, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 19,5X4mm


Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 208024 19,5X4 |
| GTIN | 4062406397098 |
| Tuoteluokka | 11X |

Kuvaus

Malli:

Uusi suurtehopinnoite mahdollistaa suurimman mahdollisen käyttöiän. Kehällä lastuava, ristihammastus. Sivupinnoissa on päästö

Huomautus:

Soveltuu puolikuukiilaurien jyrsintään DIN 6888 -standardin mukaisesti.

f_z arvolle $a_p = 0,1 \times D$.

Seuraajatuote nro 208025.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|--------------|
| tyyppi | N |
| Syöttö f_z teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,035 mm |
| Hammasluku Z | 10 |
| Kokonaispituus L | 63 mm |
| Kavennuksen Ø D_1 | 5,6 mm |
| varren Ø D_s | 10 mm |
| Jousikiiloille DIN 6888 | 4,0 × 7,5 mm |
| Terän Ø D_c | 19,5 mm |
| Terän pituus l_c | 4 mm |
| Pinnoitus | TiAlN |

| | |
|------------------------|------------------|
| Lastuava aine | TKM |
| Standardi | DIN 850 D/F |
| Jyrsintäprofiili | ristihammastettu |
| Toleranssi, nimellis-Ø | e8 |
| syöttösuunta | vaaka |
| Varsi | DIN 6535 HB, h6 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Varren toleranssi | h6 |
| Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta |
| Värirenkas | vihreä |
| Tuotetyyppi | Urajyrsin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 70 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 67 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 65 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 63 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | sopii rajoituksin | 60 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 40 m/min | M |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |