

Garant**TKM-kulmajyrsin, muoto C 45°, TiAlN, Ø js14 DC: 16mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	208028 16
GTIN	4062406397616
Tuoteluokka	11X

Kuvaus

Malli:**Uusi suurtehopinnoite** mahdollistaa suurimman mahdollisen käyttöiän.Kulmatoleranssi ± 8 kulmaminuuttia.**Huomautus:****Seuraajatuote nrolle 208035.**

Ohjausurien jyrsintään työkalujen ja koneiden valmistuksessa.

Aja 50 %:lla täyteen kytkentään f_z saakka.

Tekninen kuvaus

Muoto	C
Terän $\varnothing D_c$	16 mm
Kavennuksen $\varnothing D_1$	6,7 mm
Syöttö f_z teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,042 mm
HammaslukuZ	6
Terän pituus L_c	4 mm
varren $\varnothing D_s$	10 mm
Kokonaispituus L	60 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM

Standardi	DIN 1833
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	js14
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	105 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	60 m/min	P
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		