

Garant**TKM-kulmajyrsin, muoto D 45°, TiAlN, Ø js14 DC: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	208029 12
GTIN	4062406397760
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:****Uusi suurtehopinnoite** mahdollistaa suurimman mahdollisen käyttöiän.Kulmatoleranssi ± 8 kulmaminuuttia.**Huomautus:**

Ohjausurien jyrskintään työkalujen ja koneiden valmistuksessa.

Seuraajatuote nrolle 208036.Aja 50 %:lla täyteen kytkentään f_z saakka.**Tekninen kuvaus**

Syöttö f_z teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Kavennuksen $\varnothing D_1$	5 mm
Muoto	D
Terän $\varnothing D_c$	12 mm
Kokonaispituus L	55 mm
Terän pituus L_c	3 mm
varren $\varnothing D_s$	10 mm
HammaslukuZ	6
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM

Standardi	DIN 1833
Toleranssi, nimellis-Ø	js14
tyyppi	N
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	105 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	60 m/min	P
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		