

Garant**TKM-kulmajyrsin, muoto D 60°, TiAlN, Ø js14 DC: 28mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	208031 28
GTIN	4062406397890
Tuoteluokka	11X

Kuvaus

Malli:**Uusi suurtehopinnoite** mahdollistaa suurimman mahdollisen käyttöiän.Kulmatoleranssi ± 8 kulmaminuuttia.**Huomautus:****Seuraajatuote nrolle 208038.**

Ohjausurien jyrsintään työkalujen ja koneiden valmistuksessa.

Aja 50 %:lla täyteen kytkentään f_z saakka.

Tekninen kuvaus

varren Ø D_s	16 mm
Syöttö f_z teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Kavennuksen Ø D_1	14 mm
HammaslukuZ	10
Terän Ø D_c	28 mm
Terän pituus L_c	11 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Muoto	D
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM

Standardi	DIN 1833
Toleranssi, nimellis-Ø	js14
tyyppi	N
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	60 astetta
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	105 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	60 m/min	P
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		