

Garant**Poratanko KM, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261112 16/11
GTIN	4062406398019
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L_1	31,4 mm
Kiinnityspituus L_2	15 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Asetuskulma κ	142 astetta
Keskisiirto L_3	2 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
ISO-koodi pidin	E16R SVJBR/L 11
Kaulan leveys L_4	9,5 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
Terän koko	11 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	22 mm
varren Ø D_s	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäsvaussyvyys enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
--------------------------------	----------