

**Garant****Poratanko KM, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261112 20/11
GTIN	4062406398026
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Asetuskulma κ	142 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Kokonaispituus L	250 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	24 mm
ISO-koodi pidin	E20S SVJBR/L 11
Pään pituus L <sub>1</sub>	38 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	19 mm
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	11 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	2 mm
Terän koko	11 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
--------------------------------	----------