

Garant**Poratanko KM, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261112 25/16
GTIN	4062406398033
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	E25S SVJBR/L 16
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Pään pituus L ₁	44 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	28 mm
Kiinnityspituus L ₂	24 mm
Kaulan leveys L ₄	16,5 mm
Terän koko	16 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1604..
Kokonaispituus L	250 mm
Asetuskulma κ	142 astetta
Keskisiirto L ₃	4,6 mm
varren Ø D _s	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8	269028 8
--------------------------------	----------