

**Garant****Poratanko KM, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261113 16/11
GTIN	4062406398040
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	9,5 mm
ISO-koodi pidin	E16R SVJBR/L 11
Keskisiirto L <sub>3</sub>	2 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	22 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Terän koko	11 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	15 mm
Asetuskulma κ	142 astetta
Pään pituus L <sub>1</sub>	31,4 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
--------------------------------	----------