

Garant**Poratanko KM, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261113 25/16
GTIN	4062406398064
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Kaulan leveys L ₄	16,5 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Pään pituus L ₁	44 mm
ISO-koodi pidin	E25S SVJBR/L 16
Sopiva kääntöterä	VB.. 1604..
Asetuskulma κ	142 astetta
Keskisiirto L ₃	4,6 mm
Kiinnityspituus L ₂	24 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	28 mm
varren Ø D _s	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8	269028 8
--------------------------------	----------