

**Garant****Käsikierretappisarja, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, M-LH: M14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130460 M14
GTIN	4062406398156
Tuoteluokka	11G

**Kuvaus****Malli:**

3-osainen sarja **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.**

**Käyttö:**

Metriselle vasenkätiselle kierteelle DIN13-standardin mukaisesti.

Kierretyyppi: M-LH

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 12 mm

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 352
Varren nelikulmio □	9 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen syvyys	42 mm

Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	12 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Kierteennousu	2 mm
Kierretyyppi	M-LH
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteen Ø	14 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Kierteen koko	M14
Lastuava aine	HSS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	A
Etuviiste	D
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		

Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
GG(G)	sopii rajoituksin
Uni	sopii rajoituksin
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin