

Garant**Käsikierretappisarja, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, M-LH: M16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130460 M16
GTIN	4062406398163
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

3-osainen sarja **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.**

Käyttö:

Metriselle vasenkätiselle kierteelle DIN13-standardin mukaisesti.

Kierretyyppi: M-LH

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 2 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren $\varnothing D_s$: 12 mm

Varren nelikulmio \square : 9 mm

Alkureiän \varnothing : 14 mm

Tekninen kuvaus

Kierretyyppi	M-LH
varren $\varnothing D_s$	12 mm
Kierteennousu	2 mm
Kierteen syvyys	48 mm

Lastu-urien määrä	3
Kierteen koko	M16
Kokonaispituus L	80 mm
Standardi	DIN 352
Varren nelikulmio □	9 mm
Alkureiän Ø	14 mm
Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS
Kierteen Ø	16 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	A
Etuviiste	D
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		

Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu
GG(G)	sopii rajoituksin
Uni	sopii rajoituksin
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin