

Garant**Käsikierretappisarja, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, M-LH: M2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130460 M2
GTIN	4062406397968
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

3-osainen sarja koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.

Käyttö:

Metriselle vasenkätiselle kiertelle DIN13-standardin mukaisesti.

Kierretyyppi: M-LH

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,4 mm

Kokonaispituus L: 36 mm

varren Ø D_s: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,6 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	6 mm
Standardi	DIN 352
Kierteen Ø	2 mm
Alkureiän Ø	1,6 mm
Terien lkm Z	2

Kierretyyppi	M-LH
Lastu-urien määrä	2
Kokonaispituus L	36 mm
Kierteennousu	0,4 mm
varren $\varnothing D_s$	2,8 mm
Lastuava aine	HSS
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Kierteen koko	M2
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	A
Etuviiste	D
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		

Alu > 10% Si	sopii rajoituksin
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu
GG(G)	sopii rajoituksin
Uni	sopii rajoituksin
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin