

Garant**Käsikierretappisarja, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, M-LH: M3****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130460 M3 |
| GTIN | 4062406397982 |
| Tuoteluokka | 11G |

Kuvaus**Malli:**

3-osainen sarja koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.

Käyttö:

Metriselle vasenkätiselle kierteelle DIN13-standardin mukaisesti.

Kierretyyppi: M-LH

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 40 mm

varren Ø D_g: 3,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,7 mm

Alkureiän Ø: 2,5 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|--------|
| Varren nelikulmio □ | 2,7 mm |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Kierteen syvyys | 9 mm |
| Lastuava aine | HSS |
| Kierteen Ø | 3 mm |

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Standardi | DIN 352 |
| Alkureiän Ø | 2,5 mm |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H |
| Kokonaispituus L | 40 mm |
| Kierteen koko | M3 |
| Kierretyyppi | M-LH |
| Kierteennousu | 0,5 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| varren Ø D _s | 3,5 mm |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Etuviiste | A |
| Etuviiste | D |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjäähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD pohjareiällä |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Vasen |
| Kierrettyökalun tyyppi | Käsikierretappi |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | sopii rajoituksin | | |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | | |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu |
| GG(G) | sopii rajoituksin |
| Uni | sopii rajoituksin |
| Öljy | soveltuu |
| kuiva | sopii rajoituksin |