

Garant**Käsikierretappisarja, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, M-LH: M4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130460 M4
GTIN	4062406397999
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

3-osainen sarja **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.**

Käyttö:

Metriselle vasenkätiselle kiertelle DIN13-standardin mukaisesti.

Kierretyyppi: M-LH

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,7 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

varren $\varnothing D_s$: 4,5 mm

Varren nelikulmio \square : 3,4 mm

Alkureiän \varnothing : 3,3 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	0,7 mm
Kokonaispituus L	45 mm
varren $\varnothing D_s$	4,5 mm
Kierteen koko	M4
Varren nelikulmio \square	3,4 mm

Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	3,3 mm
Kierretyyppi	M-LH
Kierteen Ø	4 mm
Lastuava aine	HSS
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kierteen syvyys	12 mm
Standardi	DIN 352
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	A
Etuviiste	D
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		

Alu > 10% Si	sopii rajoituksin
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu
GG(G)	sopii rajoituksin
Uni	sopii rajoituksin
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin