

Garant**Käsikierretappisarja, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, M-LH: M5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130460 M5
GTIN	4062406398002
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

3-osainen sarja koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.

Käyttö:

Metriselle vasenkätiselle kierteele DIN13-standardin mukaisesti.

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Standardi	DIN 352
Kierteennousu	0,8 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen koko	M5
Kierretyyppi	M-LH
Kierteen Ø	5 mm
Kierteen syvyys	15 mm
Kokonaispituus L	50 mm

varren $\varnothing D_s$	6 mm
Lastuava aine	HSS
Alkureiän \varnothing	4,2 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	A
Etuviiste	D
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalan tyyppi	Käsikierretappi
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Uni	sopii rajoituksin		

Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin