

**Garant****Käsikierretappisarja, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, M-LH: M6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130460 M6
GTIN	4062406398118
Tuoteluokka	11G

**Kuvaus****Malli:**

3-osainen sarja **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.**

**Käyttö:**

Metriselle vasenkätiselle kierteelle DIN13-standardin mukaisesti.

Kierretyyppi: M-LH

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 50 mm

varren Ø D<sub>g</sub>: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 5 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	6 mm
Kierteen koko	M6
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Kokonaispituus L	50 mm
Terien lkm Z	3

Lastu-urien määrä	3
Kierteen syvyys	18 mm
Kierretyyppi	M-LH
Lastuava aine	HSS
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Alkureiän $\varnothing$	5 mm
Kierteennousu	1 mm
Standardi	DIN 352
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	A
Etuviiste	D
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		

Alu > 10% Si	sopii rajoituksin
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
GG(G)	sopii rajoituksin
Uni	sopii rajoituksin
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin