

Garant**Käsikierretappisarja, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, M-LH: M8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130460 M8
GTIN	4062406398125
Tuoteluokka	11G

Kuvaus**Malli:**

3-osainen sarja **koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.**

Käyttö:

Metriselle vasenkätiselle kierteelle DIN13-standardin mukaisesti.

Kierretyyppi: M-LH

Lastuava aine: HSS

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 1,25 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 6,8 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
varren Ø D _s	6 mm
Alkureiän Ø	6,8 mm
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 352

Kierteen koko	M8
Lastuava aine	HSS
Kierteen syvyys	24 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Kierteennousu	1,25 mm
Kierretyyppi	M-LH
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kokonaispituus L	56 mm
Kierteen Ø	8 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	A
Etuviiste	D
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		

Alu > 10% Si	sopii rajoituksin
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu
GG(G)	sopii rajoituksin
Uni	sopii rajoituksin
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin