

**LED-otsavalaisin, paristo, Tyyppi: 150****Tilaustiedot**

Tilausnumero	081472 150
GTIN	4062406398071
Tuoteluokka	02A

**Kuvaus****Malli:**

LED-otsalamppu tehokkaalla COB LEDillä työalueen laaja-alaiseen valaisemiseen. Kosketukseton sytyttäminen/sammuttaminen tunnistinjärjestelmän kautta; portaattomasti himmennettävissä 10 - 100 %.

**Toiminto:**

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana 3x paristo.

**Tekninen kuvaus**

Paino	100 g
Paristotyyppi	Micro, AAA
Valovirta	15 - 150 lm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Valaisuaika	6 - 60 h
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3

IP-suojausluokka	IP 54
Tuotetyyppi	Otsavalaisin