



## Paineilma-nauhahiomakone Dynafile®, Tyyppi: 15302



### Tilaustiedot

Tilausnumero	079551 15302
GTIN	616026153028
Tuoteluokka	03R

### Kuvaus

#### Malli:

Monenlaiseen käyttöön sopivat laitteet, joissa **säädettävä hiomanauha, tarkka suorakulku** ja vaihdettava **kosketusvarsi** kontaktipyörän tai puristuspinnan kanssa työstöön. Hiomanauhan komposiittisuojuksen ansiosta **nopea** ja **helppo hiomanauhan vaihto**. **Hiomanauhan jäähtytys** poistoilman kautta pidentää hiomanauhojen käyttöikää. Säädettäväkädensija.

**Dynafile® III, tehokas 520 W:n hiomakone**, hyvä poistoteho, **pinnankäsittelysarja, säädettävä hiomapää**, jossa lisäksi tukikahva. Hiomanauhan mitat 6, 13, 19, 25×457 mm.

#### Käyttö:

Hiontaan, purseenpoistoon, häivytykseen, viimeistelyyn ja kiillotukseen, sopiierinomaisesti myös monipuoliseen työstöön vaikeapääsyisissä paikoissa.

#### Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

#### Huomautus:

Muita kosketusvarsimalleja Dynafile®-laitteisiin saatavana pyynnöstä tai verkkokaupastamme.

### Tekninen kuvaus

Antoteho	522 W
----------	-------

Toimintäääni	87 dB(A)
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Nauhan leveys	6, 13, 19, 25 mm
Valmistajamerkintä	Dynaflex III Kit
Enimmäisilmantarve	906 l/min
Enimmäiskierrosluku	20000 min <sup>-1</sup>
nauhan pituus	457 mm
Paino	1,1 kg
Malli	Dynaflex III
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	NPT
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tuotetyyppi	Nauhahiomakoneet

## Tarvikkeet

Kosketusvarsi malliin Dynaflex® III Tyyppi 15350	079561 15350
Kosketusvarsi malliin Dynaflex® III Tyyppi 15357	079561 15357
Kosketusvarsi malliin Dynaflex® III Tyyppi 15321	079561 15321