



## Epäkesko-kiinnityssanka ja kynsilevy, kierre M: M10



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370008 M10
GTIN	4046368875849
Tuoteluokka	37M

### Kuvaus

#### Malli:

- Pieni tilantarve, siksi vähän häiritseviä muotoja.
- Halutun muotoiseksi työstettyjen työkappaleiden kiinnitys.

Kiinnityslevy kovetettua terästä ja teräksinen epäkeskoruuvi.

#### Toimituksen sisältö:

1 teräsruuvi, 1 kiinnityslevy.

#### Huomautus:

Puristimella M 10 tarvitaan taivutettu ruuvinväännin koko 7!

### Tekninen kuvaus

Kiinnitysvoima	9 kN
Kierteen pituus L	20 mm
Epäkeskomatka $S_1$	1,6 mm
Mitta A	10,2 mm
Suurin kiristysmomentti	28 Nm

Kiekon korkeus	9,6 mm
Sisäkuusiokiekko AV <sub>1</sub>	7 mm
kierre M	M10
Kynsilevy Ø D <sub>1</sub>	20,6 mm
Tuotetyyppi	Epäkeskopuristin