



## Epäkesko-kiinnityssanka ja kynsilevy, kierre M: M12



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370008 M12
GTIN	4046368875887
Tuoteluokka	37M

### Kuvaus

#### Malli:

- Pieni tilantarve, siksi vähän häiritseviä muotoja.
- Halutun muotoiseksi työstettyjen työkappaleiden kiinnitys.

Kiinnityslevy kivetettyä terästä ja teräksinen epäkeskoruuvi.

#### Toimituksen sisältö:

1 teräsruuvi, 1 kiinnityslevy.

#### Huomautus:

Puristimella M 10 tarvitaan taivutettu ruuvinväännin koko 7!

### Tekninen kuvaus

Kiinnitysvoima	18 kN
Kiekon korkeus	9,6 mm
Suurin kiristysmomentti	88 Nm
kierre M	M12
Epäkeskomatka $S_1$	2 mm

Sisäkuusiokiekko AV <sub>1</sub>	8 mm
Mitta A	12,7 mm
Kierteen pituus L	25 mm
Kynsilevy Ø D <sub>1</sub>	25,4 mm
Tuotetyyppi	Epäkeskopuristin