



Epäkesko-kiinnityssanka ja kynsilevy, kierre M: M16



Tilaustiedot

Tilausnumero	370008 M16
GTIN	4046368875924
Tuoteluokka	37M

Kuvaus

Malli:

- Pieni tilantarve, siksi vähän häiritseviä muotoja.
- Halutun muotoiseksi työstettyjen työkappaleiden kiinnitys.

Kiinnityslevy kovetettua terästä ja teräksinen epäkeskoruuvi.

Toimituksen sisältö:

1 teräsruuvi, 1 kiinnityslevy.

Huomautus:

Puristimella M 10 tarvitaan taivutettu ruuvinväännin koko 7!

Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	88 Nm
Epäkeskomatka S_1	2,5 mm
Kiekon korkeus	12,7 mm
Kiinnitysvoima	27 kN
Mitta A	15 mm

kierre M	M16
Sisäkuusiokiekko AV ₁	12 mm
Kierteen pituus L	27 mm
Kynsilevy Ø D ₁	30,1 mm
Tuotetyyppi	Epäkeskopuristin