




## Epäkeskopuristin, T-uran nimellismitta: 8mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 370009 8      |
| GTIN         | 4046368509225 |
| Tuoteluokka  | 37M           |

### Kuvaus

#### Malli:

- Pieni tilantarve, siksi vähän häiritseviä muotoja.
- Kaikenmuotoisten työkappaleiden kiinnitys.
- 6-kulmainen messinkilevy, teräksinen epäkeskoruuvi.
- Kiinnitys T-uraan lukitusruuvien kautta.

#### Käyttö:

Soveltuu erityisesti litteiden osien kiinnitykseen.

#### Toimituksen sisältö:

1 teräsruuvi, 1 kiinnityslevy.

### Tekninen kuvaus

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| kierre M                | M6     |
| Kiinnitysvoima          | 3,4 kN |
| Suurin kiristysmomentti | 8,5 Nm |
| Epäkeskomatka $S_1$     | 1 mm   |
| Kieken korkeus          | 4,8 mm |
| Sisäkuusiokiekko $AV_1$ | 4 mm   |

|  |                  |
|--|------------------|
| Kuusiokiekko AV                        | 16 mm            |
| Pituus L                               | 23,2 mm          |
| SW <sub>2</sub>                        | 3 mm             |
| lukitusruuvien suurin kiristysmomentti | 7,7 Nm           |
| Tuotetyyppi                            | Epäkeskopuristin |