




Epäkeskopuristin, T-uran nimellismitta: 18mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 370009 18 |
| GTIN | 4046368509324 |
| Tuoteluokka | 37M |

Kuvaus

Malli:

- Pieni tilantarve, siksi vähän häiritseviä muotoja.
- Kaikenmuotoisten työkappaleiden kiinnitys.
- 6-kulmainen messinkilevy, teräksinen epäkeskoruuvi.
- Kiinnitys T-uraan lukitusruuvien kautta.

Käyttö:

Soveltuu erityisesti litteiden osien kiinnitykseen.

Toimituksen sisältö:

1 teräsruuvi, 1 kiinnityslevy.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------------|-------|
| Kuusiokiekko AV | 25 mm |
| Sisäkuusiokiekko AV ₁ | 8 mm |
| kierre M | M12 |
| Suurin kiristysmomentti | 61 Nm |
| Kiinnitysvoima | 18 kN |

| | |
|--|------------------|
| Epäkeskomatka S_1 | 2 mm |
| Kiekon korkeus | 9,5 mm |
| SW_2 | 6 mm |
| Pituus L | 34,7 mm |
| lukitusruuvien suurin kiristysmomentti | 55 Nm |
| Tuotetyyppi | Epäkeskopuristin |