




Epäkeskopuristin, T-uran nimellismitta: 14mm



Tilastiedot

Tilausnumero	370009 14
GTIN	4046368509287
Tuoteluokka	37M

Kuvaus

Malli:

- Pieni tilantarve, siksi vähän häiritseviä muotoja.
- Kaikenmuotoisten työkappaleiden kiinnitys.
- 6-kulmainen messinkilevy, teräksinen epäkeskoruuvi.
- Kiinnitys T-uraan lukitusruuvien kautta.

Käyttö:

Soveltuu erityisesti litteiden osien kiinnitykseen.

Toimituksen sisältö:

1 teräsruuvi, 1 kiinnityslevy.

Tekninen kuvaus

Sisäkuusiokiekko AV ₁	7 mm
Kiinnitysvoima	9 kN
Kiekon korkeus	6,4 mm
Suurin kiristysmomentti	28 Nm
Kuusiokiekko AV	21 mm
kierre M	M10

Epäkeskomatka S_1	1,6 mm
SW_2	5 mm
Pituus L	30,5 mm
lukitusruuvien suurin kiristysmomentti	35 Nm
Tuotetyyppi	Epäkeskopuristin