




## Epäkeskopuristin, T-uran nimellismitta: 10mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370009 10
GTIN	4046368509249
Tuoteluokka	37M

### Kuvaus

#### Malli:

- Pieni tilantarve, siksi vähän häiritseviä muotoja.
- Kaikenmuotoisten työkappaleiden kiinnitys.
- 6-kulmainen messinkilevy, teräksinen epäkeskoruuvi.
- Kiinnitys T-uraan lukitusruuvien kautta.

#### Käyttö:

Soveltuu erityisesti litteiden osien kiinnitykseen.

#### Toimituksen sisältö:

1 teräsruuvi, 1 kiinnityslevy.

### Tekninen kuvaus

Epäkeskomatka $S_1$	1 mm
Kiinnitysvoima	3,4 kN
Sisäkuusiokiekko $AV_1$	4 mm
Suurin kiristysmomentti	8,5 Nm
Kuusiokiekko AV	16 mm

Kiekon korkeus	4,8 mm
kierre M	M6
SW <sub>2</sub>	3 mm
Pituus L	23,2 mm
lukitusruuvien suurin kiristysmomentti	7,7 Nm
Tuotetyyppi	Epäkeskopuristin