




Epäkeskopuristin, T-uran nimellismitta: 22mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370009 22
GTIN	4046368509362
Tuoteluokka	37M

Kuvaus

Malli:

- Pieni tilantarve, siksi vähän häiritseviä muotoja.
- Kaikenmuotoisten työkappaleiden kiinnitys.
- 6-kulmainen messinkilevy, teräksinen epäkeskoruuvi.
- Kiinnitys T-uraan lukitusruuvien kautta.

Käyttö:

Soveltuu erityisesti litteiden osien kiinnitykseen.

Toimituksen sisältö:

1 teräsruuvi, 1 kiinnityslevy.

Tekninen kuvaus

Epäkeskomatka S_1	2,5 mm
Kuusiokiekko AV	30 mm
kierre M	M16
Kiekon korkeus	12,7 mm
Suurin kiristysmomentti	135 Nm

Kiinnitysvoima	27 kN
Sisäkuusiokiekko AV ₁	12 mm
Pituus L	44,3 mm
SW ₂	6 mm
lukitusruuvin suurin kiristysmomentti	55 Nm
Tuotetyyppi	Epäkeskopuristin