



## Stereomikroskooppi STEMI 305 kameralähdöllä, Tyyppi: 305TRINO



### Tilaustiedot

Tilausnumero	491836 305TRINO
GTIN	2050001932624
Tuoteluokka	49B

### Kuvaus

Malli: Stereomikroskooppi kolmiulotteisille, valovoimaisille ja tarkoilte kuville. Greenough-malli parasta kuvanlaatua varten. Sisäänrakennettu pystysuora LED-valonlähde. Säädettävissä silmien etäisyyden ja taittovirheen mukaan. Kantokahva liikkuvaan käyttöön. Kylmävalojalusta, pintavalo-ohjaus, litteä läpivalopohja (valoisa/pimeä kenttä), pylväessä käyttömekanismi ja 145 mm:n liikerata. Lisäpottivalaisin K LED, zoomattava ja korkeussäädettävä valokeila. Sisäänrakennettu C-Mount-valokuvauslähtö. Erikoistarvike: AxioCam 491852 ja 491853 Polarisatiotarvikkeet spotille ja läpivalaisimelle. Esiobjektiivit 0,75x / 1,5x / 2,0x pyynnöstä. Huomautus: Valinnaisina saatavissa: Malli, jossa sisäänrakennettu Wi-Fi-kamera ja reititin. Malli ilman läpivalaisuyksikköä. Suurennus (x-kert.): 8 - 40 Zoomi: 5 : 1 Näkökentän Ø: 29 mm Okulaari: PL 10x Työskentelyetäisyys: 110 mm

### Tekninen kuvaus

Zoomi	5 : 1
Okulaari	PL 10x
Näkökentän Ø	29 mm
Työskentelyetäisyys	110 mm

Suurennus (x-kert.)	8 - 40
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Stereomikroskooppi