

Garant**XDPW 070308 SR, HB7530, Tyyppi: ST900**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 212924 ST900 |
| GTIN | 4045197812551 |
| Tuoteluokka | 21A |

Kuvaus

Huomautus:Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ Syöttö f_z / hammas: 0,72 mm

ISO-koodi-kääntöterä: XDPW 070308 SR

tyyppi: ST900

Nirkon säde: 0,8 mm

Säätösäde, kun $a_{p \max}$: 1,58 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Säätösäde, kun $a_{p \max}$ | 1,58 mm |
| tyyppi | ST900 |
| ISO-koodi-kääntöterä | XDPW 070308 SR |
| Nirkon säde | 0,8 mm |
| Laji | HB7530 |
| Lastuava aine | KM |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$ | 0,85 mm |
| Syöttö f_z / hammas | 0,72 mm |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jysintään |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 320 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 270 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 230 m/min | P |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |
| ilma | soveltuu | | |