

**Garant****XDPW 09T308 SR, HB7525, Tyyppi: ST1400**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	212949 ST1400
GTIN	4045197812612
Tuoteluokka	21A

## Kuvaus

### Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,79 mm

ISO-koodi-kääntöterä: XDPW 070308 SR

tyyppi: ST1400

Nirkon säde: 0,8 mm

Säätösäde, kun  $a_{p \max}$ : 1,99 mm

## Tekninen kuvaus

Säätösäde, kun $a_{p \max}$	1,99 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XDPW 070308 SR
tyyppi	ST1400
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7525
Lastuava aine	KM

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1,15 mm
Syöttö $f_z$ / hammas	0,79 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		