


Garant**XDPW 120408 SR, HB7720, Tyyppi: HART****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 212982 HART |
| GTIN | 4045197812681 |
| Tuoteluokka | 21A |

Kuvaus**Huomautus:**Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ Syöttö f_z / hammas: 0,57 mm

ISO-koodi-kääntöterä: XDPW 120408 SR

tyyppi: HART

Nirkon säde: 0,8 mm

Säätösäde, kun $a_{p \max}$: 2,6 mm**Tekninen kuvaus**

| | |
|-----------------------------|----------------|
| ISO-koodi-kääntöterä | XDPW 120408 SR |
| tyyppi | HART |
| Säätösäde, kun $a_{p \max}$ | 2,6 mm |
| Nirkon säde | 0,8 mm |
| Laji | HB7720 |
| Lastuava aine | KM |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$ | 1,8 mm |
| Syöttö f_z / hammas | 0,57 mm |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jysintään |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|----------------|-------------------|-----------|-----------|
| Teräs < 50 HRC | soveltuu | 100 m/min | H |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu | 80 m/min | H |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu | 50 m/min | H |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |