

RIHETEC

**Jäähdytysnestesuutin MiniKD palloliitin, Tyyppi × putken pituus: 11X70****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319470 11X70
GTIN	4260711110412
Tuoteluokka	33C

**Kuvaus****Malli:**

Kohdennettu jäähdytys ja voitelu terässä tai lastujen poisto.

Malli ruostumatonta terästä, joustavan putken voi kääntää terään. Maksimaalinen paine 10 bar.

Eryteisesti kompakteihin VDI- ja BMT-pitimiin, joissa on **jäähdytysnestereikä**.

MiniKD on kehitetty erityisesti käyttöön kompakteissa VDI-pidikkeissä, mutta se sopii myös moniin muihin työkalunpitimiin, joissa on ulkoinen jäähdytys. Sen etuja ovat helppo käsittely ja täydellisesti säädettävä jäähdytysnesteputki. Asennus on erittäin yksinkertaista.

**Kuvaus:**

MiniKD on jäähdytysnestesuutin, ja se koostuu teräspallosta tai kierteestä ja joustavasta komposiittimateriaalista valmistetusta putkesta. Osat on kiinnitetty kiinteästi toisiinsa.

**Huomautus:**

Katso sopivat kierresovittimet ja jatkokappaleet numeroista 319476 tai 319477.

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	MiniKD
Malli	Kuulapää
Kuula-Ø	11 mm
Putken pituus	70 mm
Putken aukon Ø	4 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Jäähdytysnestesuutin

