

Nappimagneetti ilman kierteitä, SmCo₅, Ø: 32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085920 32
GTIN	2050000965227
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- Lämmönkestävyys 200 °C asti.
- Sinkitty pinta, magneettisydän samarium-kobolttia (SmCo₅).
- Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriitinappimagneettiin verrattuna.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

Tekninen kuvaus

Nimellispitovoima	220 N
Ø	32 mm
Lämmönkestävyys enintään	200 °C
Paino	40 g
Korkeus	7 mm
Pintamateriaali	sinkitty
Magneettisydämen materiaali	SmCo ₅
Tuotetyppi	Tasomagneetti

