

RIHETEC

Jäähdytysnestesuutin MiniKD kierreliitäntä, Tyyppi × putken pituus: M5X50



Tilaustiedot

Tilausnumero	319471 M5X50
GTIN	4260711110320
Tuoteluokka	33C

Kuvaus

Malli:

Kohdennettu jäähdytys ja voitelu terässä tai lastujen poisto.

Malli ruostumatonta terästä, joustavan putken voi kääntää terään. Maksimaalinen paine 10 bar. Erityisesti kompakteihin VDI- ja BMT-pitimiin, joissa on **kierteitetty liitin**.

MiniKD on kehitetty erityisesti käyttöön kompakteissa VDI-pidikkeissä, mutta se sopii myös moniin muihin työkalunpitimiin, joissa on ulkoinen jäähdytys. Sen etuja ovat helppo käsittely ja täydellisesti säädettävä jäähdytysnesteputki. Asennus on erittäin yksinkertaista.

Kuvaus:

MiniKD on jäähdytysnestesuutin, ja se koostuu teräspallosta tai kierteestä ja joustavasta komposiittimateriaalista valmistetusta putkesta. Osat on kiinnitetty kiinteästi toisiinsa.

Huomautus:

Katso sopivat kierresovittimet ja jatkokappaleet numeroista 319476 tai 319477.

Tekninen kuvaus

tyyppi	MiniKD
Malli	Kierre
Kiinnityskierre	M5
Putken pituus	50 mm
Putken aukon Ø	4 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Jäähdytysnestesuutin

