

**Teräsviivain, ruostumaton, Pituus: 1000mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	461630 1000
GTIN	4007368118848
Tuoteluokka	46R

Kuvaus**Malli:**

Ruostumatonta terästä, matta pinta, terävä jakoasteikko. Yläreunassa mm-jako, alareunassa 1/2 mm:n jako. Taustapuolella muuntotaulukko tuuma/metritinen ja alkureiän Ø:n taulukko.

Tekninen kuvaus

Poikkileikkauksen leveys	30 mm
virheraja	0,2 mm
Kalibrointi	F10
Poikkileikkauksen paksuus	1 mm
Standardi	EG I
Yläkulman jako	1 mm
Alakulman jako	0,5 mm
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
Tuotetyyppi	Viivain

Palvelut

KalibrointiTeräsviivain Enimmäispituus 1000 mm	026200 1000
--	-------------