



Kuusioavainhylsysarja, 1/2 tuuman nelikulma 10 osaa



Tilaustiedot

Tilausnumero	639430
GTIN	4013288184238
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

Väännin- / liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaiset;**

Avainhylsyt standardin **DIN 3124 mukaiset.**

Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset.**

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, kuusiokantahylsy, kierre M6 - M12.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsy - 6-kulmaiset: 10 kpl koot 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

säilytys: Kankainen taittasku tarrakiinnityksellä

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Osien määrä	10
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	10-19 mm

Valmistajamerkintä	8790 C HF 1
Pituus	165 mm
Leveys	140 mm
Korkeus	65 mm
Tuotetyyppi	Avainhylsy