



JOKER 6001 Switch -kiintoavain/räikkälenkkiavainsarja, suunnanvaihto, 15° taivutettu, avainten määrä: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	614885 4
GTIN	4013288184139
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Lenkipäässä erittäin helposti kiertyvä, kestävä hienohammas-räikkälenkki (80 hammasta), erittäin pieni uudelleentartuntakulma 4,5°.

Kiintoavainpuolella kaksoiskuusiokantaprofiili ja vaihdettava, karkaistu metallilevy; takaa hyvän pidon ja toimii päätyrajoittimena, estää liukumisen ja mahdollistaa pienen palautuskulman.

Lenkkipään taivutuskulma 15°, vaihdettava.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Toimituksen sisältö:

à 1 avain nro 614875: koot 10, 13, 17, 19

Tekninen kuvaus

Avainten määrä	4
Avainkoko	10 mm
Avainkoko	13 mm
Avainkoko	17 mm

Avainkoko	19 mm
Valmistajamerkintä	6001 Joker Switch 4 Set 1
Renkaan asento	15 astetta
Hammasluku	80
tartuntakulma	4,5 astetta
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Pinta	mattakromattu
Pakkaus	taittolaukku
Avainkoon mitat	metriset mitat
Päätyrajoitin leuan puolella	kyllä
Pitotoiminto leuan puolella	kyllä
kääntyvä pää	ei
Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

Tarvikkeet

JOKER 6001 Switch -kiintoavain/
räikkälänkkiavain,suunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko
13 mm

614875 13

JOKER 6001 Switch -kiintoavain/
räikkälänkkiavain,suunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko
19 mm

614875 19

JOKER 6001 Switch -kiintoavain/
räikkälänkkiavain,suunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko
17 mm

614875 17

JOKER 6001 Switch -kiintoavain/
räikkälänkkiavain,suunnanvaihto, 15° taivutettu Avainkoko
10 mm

614875 10