

## Nappimagneetti, sisäkierteellinen, ferriitti, Ø: 63mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	085915 63
GTIN	2050000965302
Tuoteluokka	08Q

### Kuvaus

#### Malli:

- Päälystetty nappimagneetti ferriittiä, kierreholkki.
- Sinkitty pinta.
- Lämmönkestävyys 120 °C asti.

#### Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen ruuvikiinnityksellä.

#### Huomautus:

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921.

### Tekninen kuvaus

Korkeus	14 mm
Pintamateriaali	sinkitty
Ø	63 mm
Kierreholkki	kyllä
Korkeus kierteineen	30 mm
Lämmönkestävyys enintään	120 °C
Kierre	M8 mm
Paino	240 g
Nimellispitovoima	350 N

Magneettisydämen materiaali	ferritti
Tuotetyyppi	Tasomagneetti