

Garant**Konekierretappi HSSE-PM, DLC, M: M3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132610 M3
GTIN	4045197648785
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:**

Uusimman sukupolven **DLC-pinnoitteella sp²**.

Erittäin vankka malli, jossa **vuoleva etuleikkuu** ja **erityinen mitoitus kuparimateriaaleille**.

Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D_s: 3,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,7 mm

Alkureiän Ø: 2,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	3 mm
Lastu-urien määrä	2
Alkureiän Ø	2,5 mm
Terien lkm Z	2
Kierteennousu	0,5 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	3,5 mm
Kokonaispituus L	56 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,7 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	9 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M3
Pinnoitus	DLC
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	CS
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	valkoinen
Tuotetyyppi	Kierretappi