

## Nappimagneetti ilman kierteitä, ferriitti, Ø: 16mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	085910 16
GTIN	2050000964770
Tuoteluokka	08Q

### Kuvaus

**Malli:**

Päällystetty nappimagneetti, magneettisydän **ferriittiä**.

- **Sinkitty pinta.**
- **Lämmönkestävyys 120 °C asti.**

**Käyttö:**

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen puristamalla /liimaamalla ja kiinnitykseen / pitoon.

### Tekninen kuvaus

Nimellispitovoima	18 N
Pintamateriaali	sinkitty
Ø	16 mm
Korkeus	4,5 mm
Paino	4,5 g
Lämmönkestävyys enintään	120 °C
Magneettisydämen materiaali	ferriitti
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

