

Garant**Messinkikonekierretappi lyhyt, pinnoittamaton, M: M2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132600 M2
GTIN	4045197072092
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Rintakulma 6° ja lyhyt leikkuu** (2 – 3 kiert.).**Käyttö:**

Konekierretappina tai jälkikierteitykseen käsin.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 352

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,4 mm

Kokonaispituus L: 36 mm

varren Ø D_s: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,6 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	2 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,4 mm
Alkureiän Ø	1,6 mm
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 352
varren Ø D _s	2,8 mm

Kokonaispituus L	36 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	6 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M2
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	valkoinen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
GG(G)	sopii rajoituksin	10 m/min	K
CuZn	soveltuu	13 m/min	N
kuiva	soveltuu		