



KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi, 2xD, Ø Dc: 15,1mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	236614 15,1
GTIN	4047109286337
Tuoteluokka	24P

Kuvaus

Malli:

Poraustoleranssi: $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

- Erinomainen suorituskyky ja pitkä käyttöikä perusrungon optimaalisen lujuuden ja erityisen pintakäsittelyn ansiosta.
- Parasta mittatarkkuutta vaikeimmissakin porausolosuhteissa.
- Varastointi edullista, koska sisä- ja ulkokääntöterät ovat identtiset.
- Sivuttaissiirretty poraus, enint. $V_{\max} = 0,25$ mm mahdollinen. Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Käyttö:

- Hankaliin työstötilanteisiin.

Kääntöterillä nro 236605 – 236610.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

Huomautus:

ABS[®]-varrellisia 2xD- ja 3xD-malleja ja tuumakokoja saatavissa tilauksesta.

PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L_1	32 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	239652 5IP1 (0,38 Nm)
Terien lkm Z	1
Varren pituus L_s	50 mm

varren Ø D _s	20 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOGX 040204 10-...
Sarja	KUB Pentron®
Nimellis-Ø D	15,1
Ulkonema L _A	48 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	2×D
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,38 Nm	211750 0,38
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 5IP	674252 5IP
Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 5IP1	239652 5IP1