



## KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi, 2×D, Ø Dc: 42,9mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 236614 42,9   |
| GTIN         | 4047109286702 |
| Tuoteluokka  | 24P           |

### Kuvaus

#### Malli:

**Poraustoleranssi:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

- Erinomainen suorituskyky ja pitkä käyttöikä perusrungon optimaalisen lujuuden ja erityisen pintakäsittelyn ansiosta.
- Parasta mittatarkkuutta vaikeimmissakin porausolosuhteissa.
- Varastointi edullista, koska sisä- ja ulkokääntöterät ovat identtiset.
- Sivuttaissiirretty poraus, enint.  $V_{\max} = 0,25$  mm mahdollinen. Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

#### Käyttö:

- Hankaliin työstötilanteisiin.

Kääntöterillä nro 236605 – 236610.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

#### Huomautus:

ABS<sup>®</sup>-varrellisia 2×D- ja 3×D-malleja ja tuumakokoja saatavissa tilauksesta.

PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.

### Tekninen kuvaus

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| varren $\varnothing D_s$ | 40 mm                |
| Hyötypituus $L_1$        | 86 mm                |
| Kääntöterä-ruuvisarja    | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Varren pituus $L_s$      | 68 mm                |

|   |  |
|---|--|
| Terien lkm Z                            | 1                                      |
| ISO-koodi-kääntöterä                    | SOGX 130508 46-...                     |
| Sarja                                   | KUB Pentron®                           |
| Nimellis-Ø D                            | 42,9                                   |
| Ulkonema L <sub>A</sub>                 | 116 mm                                 |
| Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2xD                                    |
| Varsi                                   | ISO 9766                               |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti keskitysporaus            |
| Poran käyttö                            | kupera rajoitetusti                    |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti poikittaisporaus          |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti pakettiporaus             |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti viisto ulostuloporaus     |
| Poran käyttö                            | rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
| Sisäjähdytys                            | kyllä                                  |
| Lastuamisstrategia                      | HPC                                    |
| Tuotetyyppi                             | Kääntöteräpora                         |

## Tarvikkeet

|  |             |
|--|-------------|
| 8 mm:n terä, magneetti 1/4 tuuman Bit-kiinnitys<br>Kokonaispituus 50 mm                | 659874 50   |
| Torx Plus -kiinnitysruuvisarja 10 osaa Käyttö 20IP                                     | 239652 20IP |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP         | 674252 20IP |
| Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin<br>kivistysmomentti 1600 cNm   | 659906 1600 |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys<br>Suurin kivistysmomentti 1600 cNm | 659957 1600 |